

# لامل

## توضیحات

لامل ها دارای کاربرد فراوانی در محیط های آزمایشگاهی هستند. لامل ها در کاربردهای مختلف ویژگی های منحصر به فردی دارند برای خرید لامل isolab با در دو مدل Economical quality و Superior quality با فروشگاه نرمال لابو ارتباط برقرار نمایید.



## بررسی لامل

لامل جزء لوازم مصرفی آزمایشگاه ها می باشد. نمونه مورد آزمایش جهت مشاهده در میکروسکوب را روی لام قرار داده، سپس از لام برای ثابت نگه داشتن نمونه روی لام استفاده می کنند. همچنین می توانیم چندین نمونه مورد آزمایش را روی یک لام قرار دهیم تا در زمان و وسائل مصرفی مورد نیاز صرفه جویی شود. از مزایای دیگر استفاده از لامل حبس و ایزوله نمودن نمونه، جلوگیری از تماس های تصادفی، ممانعت از تماس لنز میکروسکوب با نمونه، تأخیر در اکسیداسیون و دی هیدراته شدن نمونه، جلوگیری از نشستن گرد و خاک روی نمونه و همچنین ثبت نمونه های محلول در مایع حلal با فشردن آنها می باشد. به طور کلی باید گفت: لامل یا کاور اسلیپ یک صفحه پاریک و شفاف است که کار اصلی آن حفظ نمونه های جامد، تخت و فشرده است و نمونه های مایع در زیر آن معمولاً شکل صاف و ضخیمی به خود می گیرند. وجود لامل بر روی لام میکروسکوب حیاتیست زیرا میکروسکوب هایی با بزرگنمایی زیاد دارای ناحیه باریکی برای متمنکر شدن در آن هستند. لامل میکروسکوب در سایز های مختلفی تولید می شوند که از جمله رایج ترین آن ها:

۱۸\*۱۸

۲۰\*۲۰

۲۲\*۲۲

۲۴\*۲۴

۲۶\*۲۶

۵۰\*۵۰

۶۰\*۶۰

نرمال لابو مکرر فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی با در نظر گرفتن نیاز های بازار و احترام به حقوق مصرف کننده گان داخلی اقدامات لازم برای ارائه لامل آزمایشگاهی با برنده isolab را برای شما مهیا کرده است شما می توانید برای خرید لامل آزمایشگاهی (Cover Glasses) با کارشناسان نرمال لابو تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید در نظر داشته باشیدی که این مدل لامل از برنده isolab دو مدل Superior quality و Economical quality می باشد در نظر داشته باشید که در هنگام ثبت سفارش خرید قید نمایید که کدام نمونه مد نظر شما می باشد.

## ویژگی لامل میکروسکوپ

### مشخصات

نام:	لامل
نام انگلیسی:	Cover Glasses
برند:	isolab
مدل:	Economical quality, Superior quality
جنس:	بوروسیلیکات
ابعاد:	MM ۶۰*۶۰, ۵۰*۵۰, ۳۷*۳۷, ۲۷*۲۷, ۲۰*۲۰, ۱۸*۱۸
ضخامت:	۰.۱۳-۰.۱۷mm
تعداد در جعبه:	۱۰۰

## نکات لامل میکروسکوپ

لامل ها دارای گریدهای متفاوت که براساس ضخامت آنها می باشد هستند. که با توجه به نوع کاربرد . شرایط کاری مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول دارای بسته بندی با تعداد متفاوت می باشد. در هنگام استفاده از لامل میکروسکوپ باید در نظر داشت که فاقد گرد و غبار و شرایط رشد باکتری، کپک یا موجودات میکروسکوپی روی بافت لامل باشد. آلووه شدن این وسیله به دلیل نگهداری نامناسب لامل در محیط مرطوب و نداشتن بسته بندی مناسب ایجاد می شود زیرا این ذرات مشاهده نمونه در زیر میکروسکوپ را اختلال رویه رو می سازند.

### مشخصات لامل:

از درجه نوری ، شیشه بوروسیلیکات هیدرولیک ۱ کلاس مطابق با استاندارد DIN ISO ۸۲۵۵ ساخته شده است.

چرخه های تولید کاملاً آتمانیک شیشه های پوششی کاملاً تیز و بدون گرد و غبار با صافی عالی و سطوح صاف را تضمین می کنند.

ضخامت آنها از ۱۱۰ میلی متر تا ۱۷۰ میلی متر متفاوت است.

لبه های آنها با بالترین دقیقت تولید شده است و لبه های لامل بی عیب و نقص می باشد

ویزگی لامل:

اشکال گوناگون

ضخامت بسیار کم

موارد استفاده لامل:

جلوگیری از تاثیر گرد و غبار روی نمونه

پخش و فشرده سازی نمونه

جلوگیری از تماس تصادفی لنز میکروسکوپی

## خرید لامل میکروسکوپ

لامل در موارد متعدد از جمله آزمایشگاه و میکروسکوپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله دارای اشکال مستطیلی، مربعی و دایره‌ای بوده که دارای ضخامت‌های مختلف می‌باشد. از این وسیله‌ی شبشه‌ای نازک برای کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برای قرار دادن نمونه در زیر میکروسکوپ نیز به کار می‌رود. فروش لامل آزمایشگاهی و میکروسکوپی در فروشگاه نرمال لابو با برنده SOLAB و با قیمت مناسب و کیفیت تضمینی به فروش می‌رسد. شما می‌توانید این محصول را به صورت عمدۀ خریداری نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیغامون این محصول می‌توانید با کارشناسان نرمال لابو تماس حاصل فرمایید. برای خرید لامل با شماره هیا درج شده در سایت تماس حاصل نمایید و سفارش خرید لامل را به آسانی هرچه تمام تر ثبت کنید.