

آداپتور زانویی خلاء

نام: adapters receiver vacuum



توضیحات

از آداپتور زانویی خلاء برای اتصال لوله ها و دو یا چند وسیله شیشه ای یا پلاستیکی که در سایز ها و شکل های مختلف از آن استفاده میشود. برای خرید آداپتور زانویی خلاء با جنس شیشه بوروسیلیکات و مقاوم در برابر حرارت یا کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید.

بررسی آداپتور زانویی خلاء

شیشه آلات آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین دسته های وسایل آزمایشگاهی به شمار می روند. در این میان یکی از نمونه شیشه آلات آزمایشگاهی آداپتور زانویی خلاء با نام انگلیسی adapters receiver vacuum که جزئی از اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی می باشد نام دارد. آداپتور زانویی خلاء با نام سه راهی تقطیر نیز شناخته می شود. آداپتور زانویی خلاء دارای کاربرد های بسیار جالبی ست که تلاش داریم در این رابطه با شما بیشتر سخن بگوئیم. در مورد آداپتور زانویی خلاء می توان به این نکته کلیدی اشاره کرد که در آداپتور زانویی خلاء برای اتصال لوله ها و دو یا چند وسیله شیشه ای یا پلاستیکی که در سایز ها و شکل های مختلف از آن استفاده میشود. آداپتور زانویی خلاء ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات است که همین موضوع باعث شده است که آداپتور زانویی خلاء مقاومت بالای در برابر حرارت داشته باشد. آداپتور زانویی خلاء دارای یک سر مخروطی و یک سوکت با نوک تخلیه است. سوکت خمشی با زاویه ۱۰۵ درجه و بازوی تهویه مناسب برای استفاده در مایعات است که در هنگام جوش بخار تخلیه گردد. ساختار آداپتور زانویی خلاء به گونه ای است که اتصالات از نشت هوا و نشت مایعات جلوگیری کند.

ویژگی آداپتور زانویی خلاء

مشخصات ✓

نام:	آداپتور زانویی خلاء
نام انگلیسی:	adapters receiver vacuum
رنگ:	سفید
برند:	isolab, T.Co, .T.G.I
روداژ مخروط:	NS ۲۹/۳۲, ۱۴/۲۳
روداژ اصلی:	NS ۲۹/۳۲, ۱۴/۲۳
مقاومت شیمیایی:	مقاومت مناسب در برابر مواد آزمایشگاهی
مقاومت حرارتی:	مقاومت مناسب در برابر حرارت
موارد استفاده:	اتصال لوله ها و ظروف آزمایشگاهی
استاندارد:	Ce۹۸ ۷۹Ec

نکات آداپتور زانویی خلاء

اتصالات از لوازم ضروری آزمایشگاه هستند و بدون آن ها انجام برخی آزمایش ها غیر ممکن است. اتصالات برای بهم وصل کردن ظروف آزمایشگاه و برای انتقال و یا جلوگیری از انتقال مواد مورد آزمایش می شود. به عنوان نمونه می توان به وسیله ی این اتصالات، یک بالن ته گرد، کندانسور و حباب ساز روغنی را توسط اتصالات شیشه ای به یکدیگر متصل نمود و از این طریق فرآیند رفلاکس یک مخلوط را انجام داد.

کاربرد آداپتور زانویی خلاء:

جلوگیری از بروز نشتی در هنگام اتصال ظروف به یکدیگر

انتقال برخی مواد در آزمایش های خاص

جفت و جور کردن شیشه آلات آزمایشگاهی

انجام فرآیند رفلاکس یک مخلوط

ویژگی آداپتور زانویی خلاء:

ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات

دارای سوکت خمشی با زاویه ۱۰۵ درجه

تهویه مناسب برای استفاده در مایعات بسیار جوش

خرید آداپتور زانویی خلاء

شیشه آلات آزمایشگاهی از ساده ترین آن تا پیچیده ترینش که در آزمایشگاه های مختلف وجود دارد و هر کدام به نوبه خود می توانند یاری رسان پژوهشگران و جامعه آزمایشگاهی کشور باشند. برخی از این نمونه شیشه آلات آزمایشگاهی با ساختاری ساده توانسته اند به خوبی جایگاه خود را تثبیت نمایند. یکی از این نمونه اقلام مصرفی آزمایشگاهی بی گمان آداپتور زانویی خلاء می باشد. آداپتور زانویی خلاء را می توان در اکثر آزمایشگاه های علمی برای اتصال لوله و شیشه آلات آزمایشگاهی مشاهده کرد. کارشناسان نرمال لایو در خدمت شما هستند تا اطلاعاتی را درباره نحوه خرید آداپتور زانویی خلاء از این سایت فروش تجهیزات آزمایشگاهی انتقال دهند. برای خرید آداپتور زانویی خلاء در فروشگاه نرمال لایو و یا اطلاع از قیمت آداپتور زانویی خلاء می توانید یا از طرق تماس و یا از طرق فرم اعلام اقدام کنید در نظر داشته باشید که شیشه آلات آزمایشگاهی در فروشگاه نرمال لایو مرکز فروش انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی با برندهای معتبر داخلی و برندهای مطرح جهانی همچون isolab, T.Co, .T.G.I انجام می شود.