

قیف سنتر گلاس

نام: Funnel with sintered disc



توضیحات

قیف سنتر گلاس ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات است و همین موضوع باعث مقاومت آن در برابر حرارت شده است. قیف سنتر گلاس دارای دیسک شیشه ای است که امکان فیلتر کردن آسان و سریع بدون نیاز به هر نوع کاغذ فیلتر را تضمین می کند. برای خرید قیف سنتر گلاس با صافی شیشه ای متخلخل با فروشگاه نرمال لایو مرکز در ارتباط باشید.

بررسی قیف سنتر گلاس

قیف سنتر گلاس با نام انگلیسی **funnel with sintered disc** از جمله وسایل پر کاربرد در آزمایشگاه می باشد که جهت انتقال مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. از این وسیله برای ریختن مایعات در ظروفی با دهانه ی باریک نیز استفاده می شود. قیف سنتر گلاس از جنس شیشه بوروسیلیکات است که همین موضوع باعث شده است که این نوع از قیف آزمایشگاهی مقاومت بالایی در برابر حرارت و مواد شیمیایی داشته باشد. قیف سنتر گلاس از دو بخش مخروطی در بالا و بخش گردنی در پایین تشکیل شده است که براساس طول بخش گردنی کاربرد آن متفاوت می گردد. قیف سنتر گلاس دارای درجه تخلخل ۱،۲، ۳ و ۴ می باشد که شما در هنگام انتخاب و خرید آن حتما به این موضع توجه کنید. در نظر داشته باشید که قیف سنتر گلاس دارای قطر دهانه های متفاوت است که بنا به اندازه و ظرف مورد نظر شما برای انتقال مواد می بایستی انتخاب شود. فروشگاه نرمال لایو مرکز فروش انواع لوازم شیشه ای آزمایشگاهی قیف سنتر گلاس را به شما عزیزان ارائه می کند تا شما بتوانید بدون نیاز به کاغذ صافی سریع و آسان فیلتر کردن مواد را انجام دهید.

طرز کار قیف سنتر گلاس:

برای کار با قیف سنتر گلاس ابتدا سایز مورد نظرتان را انتخاب کنید قیف را شسته و خشک کنید و با در نظر گرفتن این موضوع که قیف سنتر گلاس نیاز به کاغذ صافی ندارد نیازی نیست که از کاغذ صافی استفاده کنید، پس از آن مواد را به آرامی داخل قیف ریخته تا فیلتر شود. پس از اتمام عمل فیلتراسیون قیف را شسته و در محل خود قرار دهید.

ویژگی قیف سنتر گلاس

مشخصات

نام:	قیف سنتر گلاس
نام انگلیسی:	funnel with sintered disc
برند:	T.Co. T.G.I isolab
جنس:	بوروسیلیکات
مدل:	۱، ۲، ۳، ۴
حجم:	۵۰، ۷۵، ۱۲۵، ۱۵۰ ml
درجه تخلخل:	۲۵D، ۱۷D، ۱۱D، ۳D
قطر دهانه صافی:	۳۵، ۴۵، ۶۰، ۹۰ mm
مقاومت شیمیایی:	مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
مقاومت حرارتی:	مقاومت بالا در برابر حرارت بالا
کاربرد:	انتقال مواد بدون نیاز به کاغذ صافی
استاندارد:	Ce98 Y9Ec

نکات قیف سنتر گلاس

قیف سنتر گلاس آزمایشگاهی عموماً برای استفاده در آزمایشگاه های شیمی ساخته شده است. البته الان در تمامی مراکز آزمایشگاهی، صنعتی جهت جابه جایی و انتقال مایعات و یا ذرات جامد مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی قیف سنتر گلاس:

• ساخته شده از شیشه های بوروسیلیکات ۳،۳

مقاوم در برابر گرما

مقاوم در برابر مواد شیمیایی

دارای صفحه های شیشه ای متخلخل

بدون نیاز به کاغذ صافی

دارای مقاومت بسیار زیاد در برابر مواد خورنده

دارای مقاومت بسیار زیاد در برابر اسید

دارای دهانه تقویت شده برای جلوگیری از شکست در هنگام شستشو و حمل و نقل

کاربرد قیف سنتر گلاس:

فیلتر کردن آسان و سریع بدون نیاز به هر نوع کاغذ فیلتر

خرید قیف سنتر گلاس

قیف سنتر گلاس با در نظر گرفتن کاربرد متعددش و بی نیازی آن به کتغذ صافی مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران شیمی قرار گرفته است، فروشگاه نرمال لایو مرکز فروش و بخش انواع لوازم آزمایشگاهی امکان خرید انواع قیف آزمایشگاهی را با بهترین برندهای تولید داخل و برند های خارجی همچون T.Co.، T.G.I و isolab ... فراهم کرده است تا شما بتوانید مطابق با نیاز خود انتخاب و خرید خود را انجام دهید، با در نظر گرفتن این موضوع که قیف سنتر گلاس دارای درجه تخلخل می باشد شما می توانید متناسب به نوع مواد خود قیف سنتر گلاس را انتخاب کنید در نظر داشته باشید که در صورت نیاز به مشاوره برای خرید قیف سنتر گلاس می توانید با کارشناسان نرمال لایو ارتباط برقرار نمایید و سفارش خود را ثبت کنید. برای ثبت سفارش خرید قیف سنتر گلاس و با اطلاع از قیمت قیف سنتر گلاس می توانید از طریق فرم استعلام و یا شماره های درج شده با کارشناسان نرمال لایو در ارتباط باشید.